

C-RC 70/M12 DIN - Ringkabelschoen



3240118

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240118>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Ringkabelschoen, niet geïsoleerd, 70 mm², M12



Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240118
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	BH3422
Productcode	BH3422
GTIN	4046356453356
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	24,879 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	24,879 g
Douanetarifnummer	85369010
Land van herkomst	CN

C-RC 70/M12 DIN - Ringkabelschoen



3240118

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240118>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Design volgens DIN 46234
	Gesoldeerd
	Galvanisch vertind

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	22 mm
hulslengte	49 mm
lengte isolatiehuls	18 mm
striplengte maximaal	21 mm
afstand midden-isolatiehuls	20 mm
min. materiaaldikte	2 mm
binnenafmeting isolatiekraag	13 mm

Binnenafmeting

Binnendiameter	13 mm
----------------	-------

Materiaal

Kleur	zilverkleurig
materiaal	Koper
coating	vertind

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	49 mm
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	110 °C
--------------------------------	--------

Normen en bepalingen

Design volgens de norm	DIN 46234
------------------------	-----------

C-RC 70/M12 DIN - Ringkabelschoen

3240118

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240118>



Tekeningen

Maatschets



C-RC 70/M12 DIN - Ringkabelschoen

3240118

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240118>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RC 70/M12 DIN - Ringkabelschoen



3240118

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240118>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl