

EC 10 TR - Kroonsteen

3240178

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240178>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kroonsteenstrook van polyamide, transparant, voor het aansluiten van massieve aders en soepele aders met adereindhuls met een doorsnede van 1 t/m 10 mm²

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240178
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BE7321
Productcode	BE7321
GTIN	4046356457835
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	44,48 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	44,48 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	AT

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Kroonsteen
aantal polen	12
Rastermaat	11,5 mm
Aantal Aansluitingen	24
Aantal rijen	1

Elektrische eigenschappen

Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	1,82 W
---	--------

aansluitgegevens

nominale doorsnede	10 mm ²
Aansluitmethode	schroefaansluiting
schroefdraad	M3,5
Aanhaalmoment	0,8 ... 1 Nm
Striplengte	7 mm
Aderdoorsnede massief	1 mm ² ... 10 mm ²
Aderdoorsnede AWG	16 ... 8 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	1 mm ² ... 10 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	16 ... 8 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,75 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,75 mm ² ... 4 mm ²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	0,75 mm ² ... 2,5 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,75 mm ² ... 1,5 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Nominale stroom	57 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm ²)
belastingsstroom maximaal	57 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm ²)
nominale spanning	450 V (Zonder fixering alleen tot 250 V gebruiken!)
nominale aderdoorsnede	10 mm ²

Afmetingen

Breedte	22,2 mm
Hoogte	17,3 mm
diepte	22,2 mm
boorgatafstand	11,5 mm
Rastermaat	11,5 mm

Materiaal

Kleur	transparant
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2

EC 10 TR - Kroonsteen

3240178

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240178>



Isolatiemateriaal	PA
-------------------	----

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Technische gegevens

boorgatafstand	11,5 mm
----------------	---------

Montage

montagetechniek	direct vastschroeven
-----------------	----------------------

EC 10 TR - Kroonsteen

3240178

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240178>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC001284
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: Niet van toepassing)
SCIP	d9e3747c-1ff8-4b50-9de4-fbb0a312592e