

C-RCI 10/M10 - Ringkabelschoen



3240222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240222>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Ringkabelschoen, rood, 10 mm², M10

Uw voordelen

- De hulzen zijn conisch gevormd en maken daardoor een eenvoudige en correcte invoer van de ader mogelijk
- De geïsoleerde ringkabelschoenen met kunststofhuls zijn hardgesoldeerd en uitgevoerd met het 'EASY ENTRY'-systeem

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240222
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BH3421
Productcode	BH3421
GTIN	4046356452120
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,241 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,865 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	TW

C-RCI 10/M10 - Ringkabelschoen

3240222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240222>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verbindingen
Producteigenschap	Halogeenvrij
	Met "Easy Entry"-systeem
	Gesoldeerd
	PA geïsoleerd

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	15 mm
hulslengte	37,3 mm
lengte isolatiehuls	16 mm
striplengte maximaal	11 mm
afstand midden-isolatiehuls	13,8 mm
min. materiaaldikte	1,1 mm
binnenafmeting isolatiekraag	8 mm

Binnenafmeting

Binnendiameter	10,5 mm
----------------	---------

Materiaal

Kleur	rood (RAL 3001)
materiaal	Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
coating	vertind
Isolatiemateriaal	PA
toevoegingen	halogeenvrij

Mechanische eigenschappen

Technische gegevens

hulslengte	37,3 mm
------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Optimale omgevingstemperatuur (opslag/transport)	20,00 °C 50,00 % Luchtvochtigheid (RH), opslag in gesloten originele verpakking. Vermijden van directe zoninstraling en warmtetoevoer.
--	--

C-RCI 10/M10 - Ringkabelschoen



3240222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240222>

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 105 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-20 °C ... 100 °C
temperatuur kortstondig	100 °C

C-RCI 10/M10 - Ringkabelschoen


3240222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240222>



Tekeningen

Maatschets



C-RCI 10/M10 - Ringkabelschoen



3240222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240222>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCI 10/M10 - Ringkabelschoen



3240222

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240222>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl