

CD 30X60 WH - Bedradingskanaal



3240621

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240621>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bedradingskanaal voor de installatie en montage in schakelkasten, wit, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 30 mm, hoogte: 60 mm, lengte: 2000 mm

Uw voordelen

- Dankzij breukplaatsen zonder gereedschap, braamvrij verwijderen van de profielen
- De PPS CD bedradingskanaalschaar maakt eenvoudig, moeiteloos en braamvrij snijden mogelijk dankzij de hefboomoverbrenging en de speciale snijgeometrie
- Gemakkelijk, krachtbesparend en braamvrij snijden met de bedradingskanaalschaar CUTFOX-CD
- De brede, schuine koppen van de bedradingskanaalprofielen garanderen een eenvoudige montage en een perfecte bevestiging van de afdekplaat
- Veilige geleiding van de gelegde kabels door zijdelings in de profielen vast te klikken draadbevestigingsbeugels
- De bedradingskanalen kunnen op eenvoudige wijze met kunststof spijlnagels worden vastgezet

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240621
Verpakkingseenheid	24 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	24 Stuks
Verkoopcode	BE7433
Productcode	BE7433
GTIN	4046356629379
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	708 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	708 g
Douanetariefnummer	39259020
Land van herkomst	DE

CD 30X60 WH - Bedradingskanaal



3240621

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240621>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bedradingskanaal
-------------	------------------

aansluitgegevens

nominale aderdoorsnede	1060 mm ²
------------------------	----------------------

Afmetingen

Breedte	30 mm
Hoogte	2000 mm
diepte	60 mm
lengte	2000 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	loodvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	nee
--------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C
--------------------------------	------------------

CD 30X60 WH - Bedradingskanaal



3240621

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240621>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 30X60 WH - Bedradingskanaal

3240621

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240621>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl