

# CD 60X60 WH - Bedradingskanaal

3240629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240629>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bedradingskanaal voor de installatie en montage in schakelkasten, wit, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 60 mm, hoogte: 60 mm, lengte: 2000 mm

## Uw voordelen

- Dankzij breukplaatsen zonder gereedschap, braamvrij verwijderen van de profielen
- De PPS CD bedradingskanaalschaar maakt eenvoudig, moeiteloos en braamvrij snijden mogelijk dankzij de hefboomoverbrenging en de speciale snijgeometrie
- Gemakkelijk, krachtbesparend en braamvrij snijden met de bedradingskanaalschaar CUTFOX-CD
- De brede, schuine koppen van de bedradingskanaalprofielen garanderen een eenvoudige montage en een perfecte bevestiging van de afdekplaat
- Veilige geleiding van de gelegde kabels door zijdelings in de profielen vast te klikken draadbevestigingsbeugels
- De bedradingskanalen kunnen op eenvoudige wijze met kunststof spijlnagels worden vastgezet

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 3240629       |
| Verpakkingseenheid                      | 18 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 18 Stuks      |
| Verkoopcode                             | BE7433        |
| Productcode                             | BE7433        |
| GTIN                                    | 4046356629454 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.106 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.062 g       |
| Douanetariefnummer                      | 39259020      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# CD 60X60 WH - Bedradingskanaal

3240629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240629>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Producttype | Bedradingskanaal |
|-------------|------------------|

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 60 mm   |
| Hoogte  | 60 mm   |
| lengte  | 2000 mm |

### Materiaal

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Kleur                              | wit (RAL 9010) |
| materiaal                          | PVC            |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0             |
| toevoegingen                       | loodvrij       |

### Kabel/leiding

|              |     |
|--------------|-----|
| Halogeenvrij | nee |
|--------------|-----|

### Mechanische eigenschappen

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Nuttige dwarsdoorsnede               | 3064 mm <sup>2</sup> (100 %)      |
| Aantal kabels bij vulhoeveelheid 60% | 94 (2,5 mm <sup>2</sup> Ø 3,4 mm) |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
|--------------------------------|------------------|

# CD 60X60 WH - Bedradingskanaal

3240629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240629>



## Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240629>



**CSA**

Toelatings-ID: 80202282



**VDE-goedkeuringssymbool**

Toelatings-ID: 40058456



**UL Recognized**

Toelatings-ID: E328576

# CD 60X60 WH - Bedradingskanaal

3240629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240629>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000012 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

# CD 60X60 WH - Bedradingskanaal

3240629

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240629>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)