

CD 100X80 WH - Bedradingskanaal

3240639

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240639>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Bedradingskanaal voor de installatie en montage in schakelkasten, wit, bestaande uit boven- en onderdeel, breedte: 100 mm, hoogte: 80 mm, lengte: 2000 mm

Uw voordelen

- Dankzij breukplaatsen zonder gereedschap, braamvrij verwijderen van de profielen
- De PPS CD bedradingskanaalschaar maakt eenvoudig, moeiteloos en braamvrij snijden mogelijk dankzij de hefboomoverbrenging en de speciale snijgeometrie
- Gemakkelijk, krachtbesparend en braamvrij snijden met de bedradingskanaalschaar CUTFOX-CD
- De brede, schuine koppen van de bedradingskanaalprofielen garanderen een eenvoudige montage en een perfecte bevestiging van de afdekplaat
- Veilige geleiding van de gelegde kabels door zijdelings in de profielen vast te klikken draadbevestigingsbeugels
- De bedradingskanalen kunnen op eenvoudige wijze met kunststof spijlnagels worden vastgezet

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240639
Verpakkingseenheid	8 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	8 Stuks
Verkoopcode	BE7433
Productcode	BE7433
GTIN	4046356629652
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.993 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.777 g
Douanetariefnummer	39259020
Land van herkomst	DE

CD 100X80 WH - Bedradingskanaal

3240639

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240639>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bedradingskanaal
-------------	------------------

Afmetingen

Breedte	100 mm
Hoogte	80 mm
lengte	2000 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
materiaal	PVC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	loodvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	nee
--------------	-----

Mechanische eigenschappen

Nuttige dwarsdoorsnede	7174 mm ² (100 %)
Aantal kabels bij vulhoeveelheid 60%	275 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm)

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C
--------------------------------	------------------

CD 100X80 WH - Bedradingskanaal

3240639

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240639>



Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240639>



CSA

Toelatings-ID: 80202282



VDE-goedkeuringssymbool

Toelatings-ID: 40058456



UL Recognized

Toelatings-ID: E328576

CD 100X80 WH - Bedradingskanaal

3240639

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240639>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 9.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 100X80 WH - Bedradingskanaal

3240639

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240639>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl