

WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang



3240681

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240681>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermingsslang, materiaal: PA 6, UV-bestendig: ja, soepel, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, binnendiameter: 10 mm, totale lengte: 50 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240681
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356736480
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.289 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.289 g
Douanetariefnnummer	39173200
Land van herkomst	DE

WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang



3240681

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240681>

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Lengte beschermende slang wordt gestrekt gemeten; lengtetolerantie $\pm 5\%$
------------------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermsslang
Trekvastheid GRP	100 N

Afmetingen

Buitenafmeting

buitendiameter	13 mm
----------------	-------

Binnenafmeting

Binnendiameter	10 mm
----------------	-------

Materiaal

materiaal	PA 6
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Kabel/leiding

Buigradius, dynamisch	45 mm
Buigradius, statisch	20 mm
Trekvastheid	100 N
Halogeenvrij	ja

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP68
	IP69K
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
bestendigheid tegen UV-straling	ja
temperatuur kortstondig	150 °C

WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240681>



Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240681>



UL Recognized

Toelatings-ID: E86359



LR



VDE-goedkeuringssymbool

DNV

Toelatings-ID: TAE0000188_Rev-1

WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang



3240681

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240681>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430304
ECLASS-15.0	27430304

ETIM

ETIM 9.0	EC001177
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang



3240681

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240681>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl