

WP-G HF IP66 PG29 BK - Bescherm slangwartel



3240893

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240893>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelwartel, Pg-schroefdraad, beschermklasse IP66, recht



Commerciële gegevens

Artikelnummer	3240893
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
Cataloguspagina	Pagina 586 (C-3-2019)
GTIN	4046356710008
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	24,508 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	23,652 g
Douanetariefnummer	39174000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Bescherm slangwartel
toepassing	Kabelwartel
schroefmethode	Wartel bescherm slang
uitvoering	buitenschroefdraad
kabeluitgang	recht
schroefdraadsoort	Pg

Afmetingen

Breedte	44 mm
Hoogte	53,5 mm
sleutelwijdte	40 mm
Sleutelwijdte montage	40 mm

Buitenafmeting

buitendiameter	29 mm
----------------	-------

Materiaal

materiaal	PA 6
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Materiaal wartel	PA
toevoegingen	siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Kabel/leiding

Halogeenvrij	ja
--------------	----

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	Wartel bescherm slang
----------------	-----------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 120 °C
bestendigheid tegen UV-straling	nee

WP-G HF IP66 PG29 BK - Beschermsslantwartel



3240893

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240893>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240893>



UL Recognized

Toelatings-ID: E86359



LR



VDE-goedkeuringssymbool

WP-G HF IP66 PG29 BK - Beschermslangwartel



3240893

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240893>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl