

# WP-GA HF IP69K M16 BK - Beschermslangwartel



3240911

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240911>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelwartel, metrisch schroefdraad, beschermklasse IP68/69k, haaks



## Commerciële gegevens

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                           | 3240911               |
| Verpakkingseenheid                      | 50 Stuks              |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 50 Stuks              |
| Verkoopcode                             | AF7DSA                |
| Productcode                             | AF7DSA                |
| Cataloguspagina                         | Pagina 589 (C-3-2019) |
| GTIN                                    | 4046356710183         |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,06 g               |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11,06 g               |
| Douanetariefnummer                      | 39174000              |
| Land van herkomst                       | DE                    |

# WP-GA HF IP69K M16 BK - Bescherm slangwartel



3240911

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240911>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Producttype       | Bescherm slangwartel  |
| toepassing        | Kabelwartel           |
| schroefmethode    | Wartel bescherm slang |
| uitvoering        | buitenschroefdraad    |
| kabeluitgang      | haaks                 |
| schroefdraadsoort | metrisch              |

### Afmetingen

|          |         |
|----------|---------|
| Breedte  | 23 mm   |
| Hoogte   | 42 mm   |
| lengte   | 40,5 mm |
| diameter | 24,5 mm |

### Materiaal

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| materiaal                          | PA 6                                 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                                   |
| Materiaal wartel                   | PA                                   |
| toevoegingen                       | siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij |

### Kabel/leiding

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | ja |
|--------------|----|

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| schroefmethode | Wartel bescherm slang |
|----------------|-----------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP68              |
|                                | IP69K             |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 120 °C |

# WP-GA HF IP69K M16 BK - Beschermslangwartel



3240911

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240911>

## Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240911>



**UL Recognized**

Toelatings-ID: E86359



**LR**



**VDE-goedkeuringssymbool**

# WP-GA HF IP69K M16 BK - Bescherm slangwartel



3240911

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3240911>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27430311 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001178 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)