

WP-CN PA M12 - Contramoer



3241132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241132>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Contramoer, voor schroefdraad M12, kleur: grijs



Uw voordelen

- De contramoeren van polyamide worden gebruikt voor het vastzetten van beschermsslantwartels bij boringen zonder schroefdraad

Commerciële gegevens

Artikelnummer	3241132
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	AF7DSA
Productcode	AF7DSA
GTIN	4046356785389
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,95 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,95 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Vlakke moer
Schroefdraadsoort	M12

Afmetingen

Hoogte	5 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M12

Materiaal

materiaal	Polyamide glasvezelversterkt
-----------	------------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

3241132

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/3241132>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 9.0	EC000879
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl