

PMH 0:SYMBOLE PEN - Ledarmärkningshylsa



0800446:PEN

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800446:PEN>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarmärkningshylsa, märkt på längden med symbolen: Symboler, passande för diameter 1,4 ... 2,5 mm, gul, monteringsätt: påskjutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800446:PEN
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BG222B
Produktnyckel	BG222B
GTIN	4017918489755
Vikt per styck (inklusive förpackning)	110 MGM
Vikt per styck (exklusive förpackning)	60 MGM
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	CZ

PMH 0:SYMBOLE PEN - Ledarmärkningshylsa



0800446:PEN

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800446:PEN>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt ledarskylt
------------	------------------

Märkning

märkning	Symboler
----------	----------

Mått

Bredd	3,2 mm
Längd	4,50 mm

Yttermått

Ytterdiameter	1,4 mm ... 2,5 mm
---------------	-------------------

Textfält

Textfältets bredd	3,20 mm
Textfältets höjd	2,60 mm

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	Etylenvinylacetat (EVA)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	silikon-, halogen- och kadmiumfri

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

PMH 0:SYMBOLE PEN - Ledarmärkningsshylsa



0800446:PEN

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800446:PEN>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com