

EMLF (108XE)R - Etikett, högflexibel



0800549

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800549>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Etikett, högflexibel, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 48 m, textfältets höjd: 108 mm, textfältets bredd: 48000 mm

Fördelar

- EMLF-skylden består av en mjuk och högflexibel PVC-folie som anpassar sig efter ojämna ytor
- I temperaturområdet från -40 °C ... 90 °C upp till 8 års beständighet utomhus
- Optiskt mycket högvärdigt utseende
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLF ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800549
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356606691
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 410 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 331,3 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EMLF (108XE)R - Etikett, högflexibel



0800549

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800549>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produktegenskap	Högflexibel
-----------------	-------------

Märkning

Antal enskilda skyltar	1
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Styrka folie	60 µm
Styrka klister	25 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	PVC
Materialets innehåll	silikonfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 90 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 10 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	22 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % ... 55 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Höjd	108 mm
Djup	0,07 mm
Rullens längd	48,00 m

Textfält

Textfältets bredd	48000 mm
Textfältets höjd	108 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

EMLF (108XE)R - Etikett, högflexibel

0800549

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800549>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMLF (108XE)R - Etikett, högflexibel

0800549

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800549>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com