

PMH 4:ZAHLEN 4 - Ledarmärkningshylsa



0800585:0004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800585:0004>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarmärkningshylsa, märkt på längden med talet: Tal, passande för diameter 8,5 ... 12,0 mm, gul, monteringsätt: påskjutning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0800585:0004
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	BG222B
Produktnyckel	BG222B
GTIN	4017918491604
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,84 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,64 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	CZ

PMH 4:ZAHLEN 4 - Ledarmärkningshylsa



0800585:0004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800585:0004>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Ledarmärkning
------------	---------------

Märkning

märkning	Tal
----------	-----

Mått

Bredd	6,2 mm
Höjd	16,5 mm
Längd	11,00 mm

Yttermått

Ytterdiameter	8,5 mm ... 12 mm
---------------	------------------

Textfält

Textfältets bredd	6,20 mm
Textfältets höjd	4,00 mm

Materialuppgifter

Färg	gul (RAL 1018)
Material	Etylenvinylacetat (EVA)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0
Materialets innehåll	silikon-, halogen- och kadmiumfri

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Montering

Monteringssätt	påskjutning
----------------	-------------

PMH 4:ZAHLEN 4 - Ledarmärkningshylsa



0800585:0004

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0800585:0004>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com