

CES-SRG-BK-4X3 - Kabelhylsa

0801665

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801665>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 4, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 4x 2 mm ... 3 mm, material: NBR, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm

Produktbeskrivning

Slitsade kabelhylsor

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801665
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7CCX
Produktnyckel	AF7CCX
GTIN	4046356674461
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,67 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	8,82 g
Tullnummer	40169997
Ursprungsland	TW

CES-SRG-BK-4X3 - Kabelhylsa

0801665

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801665>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhylsa
Antal ledningar	4

Mått

Måttskiss	
Bredd	19,5 mm
Höjd	17 mm
Längd	29,5 mm

Materialuppgifter

Material	NBR
----------	-----

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	4x 2 mm ... 3 mm
------------------------	------------------

Karakteristik

Hylsstorlek	liten
Utförande, Format	Rundkabel
Utförande, Kabelhylsa	slitsad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP54
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C (statisk)


CES-SRG-BK-4X3 - Kabelhylsa

0801665

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801665>



Ritningar



Måttskiss

CES-SRG-BK-4X3 - Kabelhylsa

0801665

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801665>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801665>

DNV

Godkännande-ID: TAE00003VJ

CES-SRG-BK-4X3 - Kabelhylsa

0801665

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801665>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com