

CES-LTPG-GY-15 - Kabelhylsa


0801687

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801687>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kabelhylsa, stor, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 1x 14 mm ... 15 mm, material: SEBS (halogenfri), färg: grå, längd: 53 mm, bredd: 39 mm, höjd: 17 mm



Produktbeskrivning

Slitsade hylsor för upptagning av förkonfektionerad kabel och ledningar med 4 mm ... 5 mm diameter, kan användas i CES-tättningsramarna.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0801687
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7CCX
Produktnyckel	AF7CCX
GTIN	4046356674911
Vikt per styck (inklusive förpackning)	30,52 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	30,52 g
Tullnummer	40169997
Ursprungsland	PL

CES-LTPG-GY-15 - Kabelhylsa

0801687

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801687>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhylsa
Antal ledningar	1

Mått

Måttskiss	
Bredd	39 mm
Höjd	17 mm
Längd	53 mm

Materialuppgifter

Material	SEBS (halogenfri)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	1x 14 mm ... 15 mm
------------------------	--------------------

Karakteristik

Hylsstorlek	stor
Utförande, Format	Rundkabel
Utförande, Kabelhylsa	slitsad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP54
Drifttemperatur	-40 °C ... 80 °C (statisk)


CES-LTPG-GY-15 - Kabelhylsa

0801687

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801687>



Ritningar



Måttskiss

CES-LTPG-GY-15 - Kabelhylsa



0801687

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801687>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801687>



cUL Recognized

Godkännande-ID: E255026



UL Recognized

Godkännande-ID: E255026

DNV

Godkännande-ID: TAE00003VJ

CES-LTPG-GY-15 - Kabelhylsa

0801687

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0801687>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27144425
ECLASS-15.0	27144425

ETIM

ETIM 9.0	EC000451
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,2 kg CO2e
---------	-------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com