

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Märkremsa platt



0803579

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803579>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Märkremsa platt, Märkkarta, vit, utan text, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 4,2 mm, Antal enskilda skyltar: 100, textfältets höjd: 5,2 mm, textfältets bredd: 4,2 mm



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0803579
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2113
Produktnyckel	BG2113
GTIN	4017918007539
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,75 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,6 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Anmärkning

Allmänt	CMS kan märkas
---------	----------------

Artikelegenskaper

Produkttyp	Omärkt plintmärkning
Delning	4,2 mm
utförande	låg

Märkning

Antal enskilda skyltar	100
Antal skyltar per rad	10

Mått

Bredd	3,55 mm
Höjd	6,5 mm
Djup	1,6 mm
Delning	4,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	4,2 mm
Textfältets höjd	5,2 mm

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspekifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspekifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

ZBFM 4/WH:UNBEDRUCKT - Märkremsa platt

0803579

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803579>



Montering

Monteringssätt

låsning

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0803579

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803579>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com