

ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Märkbandsremsa




0803582:0091

E-nummer: 2943310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803582:0091>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkremsa, platt, 100 delar, märkt på längden med löpande tal: 91 ... 100, 10 remsor med samma text per märkband, passande för alla plintar i raster 4,2 mm, vit, för plintbredd: 4,2 mm, monteringsätt: lösning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0803582:0091
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2123
Produktnyckel	BG2123
GTIN	4017918605230
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,62 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,62 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Märkbandsremsa



0803582:0091

E-nummer: 2943310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803582:0091>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	4,2 mm

Märkning

märkning	91 ... 100
----------	------------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	3,55 mm
Höjd	6,5 mm
Delning	4,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	4,20 mm
Textfältets höjd	5,20 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Märkbandsremsa



0803582:0091

E-nummer: 2943310

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803582:0091>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com