

ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Märkbandsremsa



0803621:0041

E-nummer: 2943345

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803621:0041>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkremsa, platt, 100 delar, märkt på längden med löpande tal: 41 ... 50, 10 remsor med samma text per märkband, passande för alla plintar i raster 6,2 mm, vit, för plintbredd: 6,2 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0803621:0041
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2123
Produktnyckel	BG2123
GTIN	4017918619602
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,54 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,51 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Märkbandsremsa



0803621:0041

E-nummer: 2943345

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803621:0041>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	6,2 mm
utförande	låg

Märkning

märkning	41 ... 50
----------	-----------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Mått

Delning	6,2 mm
---------	--------

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

ZBFM 6/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Märkbandsremsa



0803621:0041

E-nummer: 2943345

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0803621:0041>

Klassifikationer

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com