


SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Skilt för plintar



0804109:0081

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0804109:0081>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkkarta, självhäftande, märkt på längden med löpande tal: 81 ... 90, 10-deliga märkremser med 14 lika dekader, vit, för plintbredd: 3,81 mm, monteringsätt: limning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0804109:0081
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2123
Produktnyckel	BG2123
GTIN	4017918495244
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,71 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,71 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Skilt för plintar



0804109:0081

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0804109:0081>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	3,81 mm

Märkning

märkning	81 ... 90
----------	-----------

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	3,81 mm
Höjd	2,8 mm
Delning	3,81 mm

Textfält

Textfältets bredd	3,81 mm
Textfältets höjd	2,80 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Skylt för plintar



0804109:0081

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0804109:0081>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com