


SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Skylt för plintar



0804280:0051

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0804280:0051>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkkarta, självhäftande, märkt på längden med löpande tal: 51 ... 60, 10-deliga märkresor med 14 lika dekader, vit, för plintbredd: 5,08 mm, monteringsätt: limning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0804280:0051
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2123
Produktnyckel	BG2123
GTIN	4017918497217
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,88 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,88 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Klemmenmarker
Delning	5,08 mm

Märkning

märkning	51 ... 60
----------	-----------

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	5,08 mm
Höjd	2,8 mm
Delning	5,08 mm

Textfält

Textfältets bredd	5,08 mm
Textfältets höjd	2,80 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Skylt för plintar



0804280:0051

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0804280:0051>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com