

EML (38,1X19)RL - Etikett



0816171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0816171>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Etikett, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 10000, textfältets höjd: 19 mm, textfältets bredd: 38,1 mm

Fördelar

- De självhäftande apparatskyltarna EML ... är särskilt väl lämpade för märkning av olika apparater vid apparatskåpstillverkning samt vid tillverkning av styrsystem och anläggningar
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Materialen EML ... är UL-listade
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EM ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- För individuell utformning finns det ett stort antal olika skyltstorlekar och -färger tillgängliga

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0816171
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356107921
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1 670 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1 670 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Apparatmärkning
Märkning	
Antal enskilda skyltar	10000
Antal skyltar per rad	2
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Styrka folie	50 µm
Styrka klister	20 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 5 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	38,1 mm
Höjd	19,05 mm
Djup	0,08 mm

Textfält

Textfältets bredd	38,1 mm
Textfältets höjd	19 mm

Anmärkning

Allmänt	Detta material kan endast bearbetas med en extern rullhållare med THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0.
---------	---

EML (38,1X19)RL - Etikett

0816171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0816171>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0816171>



cULus Recognized

Godkännande-ID: MH48542

EML (38,1X19)RL - Etikett

0816171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0816171>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML (38,1X19)RL - Etikett

0816171

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0816171>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com