

EML (17,5X8)R YE - Etikett

0816757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0816757>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Etikett, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 2500, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 17,5 mm

Fördelar

- De självhäftande apparatskyltarna EML ... är särskilt väl lämpade för märkning av olika apparater vid apparatskåpstillverkning samt vid tillverkning av styrsystem och anläggningar
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Materialen EML ... är UL-listade
- För individuell utformning finns det ett stort antal olika skyltstorlekar och -färger tillgängliga
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EM ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0816757
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356107679
Vikt per styck (inklusive förpackning)	168,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	166,2 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Gerätemarker
Märkning	
Antal enskilda skyltar	2500
Antal skyltar per rad	5
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

Styrka folie	55 µm
Styrka klister	20 µm
Klister	Akrylat
Färg	gul (RAL 1018)
Material	Polyester
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 5 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	17,5 mm
Höjd	8 mm
Djup	0,08 mm

Textfält

Textfältets bredd	17,5 mm
Textfältets höjd	8 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

EML (17,5X8)R YE - Etikett

0816757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0816757>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0816757>



cULus Recognized

Godkännande-ID: MH48542

EML (17,5X8)R YE - Etikett

0816757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0816757>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML (17,5X8)R YE - Etikett

0816757

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0816757>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com