

UC-TMF 5 OG - Skylt för plintar



0818522

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818522>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Skylt för plintar, Märkkarta, orange, utan text, kan märkas med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsätt: låsning, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 96, textfältets höjd: 5,1 mm, textfältets bredd: 4,6 mm

Fördelar

- Skyltarna i form av enhetliga märkkartor märks enkelt och snabbt med BLUEMARK-skrivare
- UniCard-märkningsfamiljen UC-TM ... erbjuder märkning av produkter från Phoenix Contact med låga märkplatser
- De flerdelade märkremorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
- Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
- Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0818522
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2117
Produktnyckel	BG2117
GTIN	4046356135894
Vikt per styck (inklusive förpackning)	8,515 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,3 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UC-TMF 5 OG - Skylt för plintar

0818522

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818522>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Delning	5,2 mm
Märkning	
Antal enskilda skyltar	96
Antal skyltar per rad	12
Identifieringsteknik	UV-LED-teknik

Mått

Bredd	4,6 mm
Höjd	6,5 mm
Djup	1,6 mm
Delning	5,2 mm
Textfält	
Textfältets bredd	4,6 mm
Textfältets höjd	5,1 mm

Materialuppgifter

Färg	orange (RAL 2003)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Standarder	
Normer/föreskrifter	EN 45545-2

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

UC-TMF 5 OG - Skylt för plintar

0818522

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0818522>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ja, Inga undantagsregler

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg

0,086 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com