

# EMLP (13X9)R - Etikett

0819453

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0819453>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Etikett, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 500, textfältets höjd: 9 mm, textfältets bredd: 13 mm

## Fördelar

- De självhäftande skyltarna EMLP ... är särskilt väl lämpade för märkning av elektriska komponenter, apparater och knappar
- Markeringarna är likvärdiga med graverade skyltar, de har ett högkvalitativt utseende
- Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLP ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0819453       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | BG2411        |
| Produktnyckel                          | BG2411        |
| GTIN                                   | 4046356159838 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 137,88 g      |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,4 g        |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | DE            |

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

#### Märkning

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Antal enskilda skyltar | 500                      |
| Antal skyltar per rad  | 4                        |
| Identifieringsteknik   | Termoskrivare för rullar |

### Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | limning |
|----------------|---------|

### Materialuppgifter

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Styrka folie         | 50 µm          |
| Styrka klister       | 20 µm          |
| Klister              | Akrylat        |
| Färg                 | vit (RAL 9010) |
| Material             | Polyester      |
| Materialets innehåll | silikonfritt   |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 150 °C                                                      |
| Omgivningstemperatur (montering)                       | > 18 °C                                                                |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                  |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet                                          | 12 månader                                                             |

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 13 mm   |
| Höjd  | 9 mm    |
| Djup  | 0,55 mm |

#### Textfält

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Textfältets bredd | 13 mm |
| Textfältets höjd  | 9 mm  |

### Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

# EMLP (13X9)R - Etikett

0819453

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0819453>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# EMLP (13X9)R - Etikett

0819453

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0819453>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)