

UC-TMF 12 CUS - Skylt för plintar



0824670

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824670>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringsätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 12 mm, Antal enskilda skyltar: 40, textfältets höjd: 5,1 mm, textfältets bredd: 11,45 mm



Fördelar

- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt dina önskemål
- UniCard-märkningsfamiljen UC-TMF ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0824670
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	BG8117
Produktnyckel	BG8117
GTIN	4046356360050
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,17 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,1 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

UC-TMF 12 CUS - Skylt för plintar

0824670

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824670>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	12 mm

Märkning

Antal enskilda skyltar	40
Antal skyltar per rad	5
Identifieringsteknik	UV-LED-teknik

Montering

Monteringssätt	montering i lågt skyltspår
----------------	----------------------------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Materialens innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	11,45 mm
Höjd	6,50 mm
Djup	1,60 mm
Delning	12 mm

Standarder och bestämmelser


Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Standarder

Normer/föreskrifter	EN 45545-2
---------------------	------------

Ritningar

Schematisk ritning



① längs = horisontell = vågrät

② tvär = vertikal = lodrät

UC-TMF 12 CUS - Skylt för plintar



0824670

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824670>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-TMF 12 CUS - Skylt för plintar



0824670

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0824670>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimatförändringar

CO2e kg	0,052 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com