

# SD-WMS 5 (NU) YE:6 - Ledarmärkningshylsa



0825832:6

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825832:6>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ledarmärkningshylsa, märkt med talet: siffror, gul, reservdelens mått avviker från föregångarens!, monteringsätt: påträdning

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 0825832:6     |
| Antal/förp.                            | 200 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 200 Styck     |
| Försäljningskod                        | BG222B        |
| Produktnyckel                          | BG222B        |
| GTIN                                   | 4046356420747 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,049 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,049 g       |
| Tullnummer                             | 49119900      |
| Ursprungsland                          | SE            |

# SD-WMS 5 (NU) YE:6 - Ledarmärkningshylsa



0825832:6

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0825832:6>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |               |
|------------|---------------|
| Produkttyp | Ledarmärkning |
|------------|---------------|

### Märkning

|          |         |
|----------|---------|
| märkning | siffror |
|----------|---------|

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 3,2 mm  |
| Höjd  | 5,5 mm  |
| Längd | 4,20 mm |

### Yttermått

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Ytterdiameter | 2,5 mm ... 5 mm |
|---------------|-----------------|

### Materialuppgifter

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Färg     | gul             |
| Material | Polyvinylklorid |

### Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

### Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringssätt | påträdnig |
|----------------|-----------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)