

EML-ESD (25X8)RL-T - Märkning av apparater



0830581

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830581>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkning av apparater, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 10000, textfältets höjd: 8 mm, textfältets bredd: 25 mm

Fördelar

- Skylten EML-ESD är till för märkning av känsliga komponenter på kretskort
- Skylten har ett statiskt dissipativt lim som förhindrar överföring av elektrostatiska spänningar och på så sätt skyddar komponenten
- I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel
- Materialen EML-ESD ... är UL-listade
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EML-ESD ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0830581
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356720205
Vikt per styck (inklusive förpackning)	641,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	641,2 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EML-ESD (25X8)RL-T - Märkning av apparater



0830581

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830581>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produktegenskap	ESD säker
-----------------	-----------

Märkning

Antal enskilda skyltar	10000
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	52 µm
Styrka klister	24 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	Polyester
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 150 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 4 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	25 mm
Längd	8 mm

Textfält

Textfältets bredd	25 mm
Textfältets höjd	8 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Anmärkning

Allmänt	Detta material kan endast bearbetas med en extern rullhållare med THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0.
---------	---

EML-ESD (25X8)RL-T - Märkning av apparater



0830581

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830581>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-ESD (25X8)RL-T - Märkning av apparater



0830581

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830581>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com