

EML-HT (40X15)RL-T - Högtemperatursetiketter



0830660

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830660>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Etikett för höga temperaturer, stor rulle, för termoskrivare, beständig upp till 300 °C under 60 sekunder

Fördelar

- Skylden EML-HT består av en akrylatfolie som har en hög temperaturbeständighet. Den kan användas för kretskortsmärkning samt i alla industriella lödprocesser
- Temperaturområde varaktigt -40 °C ... 180 °C, 300 °C upp till 60 sekunder
- I kombination med färgbandet THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT har märkningen en hög beständighet mot höga temperaturer och kemikalier
- Materialen EML-HT ... är UL-listade
- Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EML-HT ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	0830660
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BG2411
Produktnyckel	BG2411
GTIN	4046356719346
Vikt per styck (inklusive förpackning)	967,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	967,8 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

EML-HT (40X15)RL-T - Högtemperatursetiketter



0830660

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830660>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produktegenskap	Tål höga temperaturer
Märkning	
Antal enskilda skyltar	8000
Antal skyltar per rad	1
Identifieringsteknik	Termoskrivare för rullar

Montering

Monteringssätt	limning
----------------	---------

Materialuppgifter

RoHS-överensstämmelse	ja
Styrka folie	50 µm
Styrka klister	20 µm
Klister	Akrylat
Färg	vit (RAL 9010)
Material	Akrylat
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-40 °C ... 180 °C
Omgivningstemperatur (montering)	> 4 °C
Korttidstemperatur	300 °C (maximalt 1 minut)
Rekommenderade lagerförhållanden	23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Förvaring i plastpåse rekommenderas fram till användningen.
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	40 mm
Längd	15 mm

Textfält

Textfältets bredd	40 mm
Textfältets höjd	15 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

Anmärkning

EML-HT (40X15)RL-T - Högtemperatursetiketter



0830660

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830660>

Allmänt

Detta material kan endast bearbetas med en extern rullhållare med THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0.

EML-HT (40X15)RL-T - Högtemperatursetiketter



0830660

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830660>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML-HT (40X15)RL-T - Högtemperatursetiketter



0830660

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/0830660>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com