

# PKB 290X4,8 - Buntband

1005499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1005499>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Buntband, mått: L x B, 290 x 4,8 mm, färg: transparent

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1005499       |
| Antal/förp.                            | 1 000 Styck   |
| Minsta beställningsantal               | 1 000 Styck   |
| Försäljningskod                        | BE7131        |
| Produktnyckel                          | BE7131        |
| GTIN                                   | 4017918012564 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,97 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,97 g        |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | US            |

# PKB 290X4,8 - Buntband

1005499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1005499>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Produkttyp          | Buntband |
| Draghållfasthet GRP | 220 N    |

### Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Bredd | 4,8 mm |
| Längd | 290 mm |

### Materialuppgifter

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Färg                           | transparent |
| Material                       | PA          |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2          |
| Materialets innehåll           | halogenfri  |

### Kabel/ledare

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Draghållfasthet | 220 N |
|-----------------|-------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Drifttemperatur                  | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | -10 °C ... 60 °C |
| Beständighet mot UV-strålning    | ja               |

### Montering

|                |               |
|----------------|---------------|
| Monteringssätt | kan ej lossas |
|----------------|---------------|

# PKB 290X4,8 - Buntband

1005499

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1005499>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)