

# SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta



1007222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1007222>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkkarta, Kort, vit, utan text, kan märkas med: Märkpenna, monteringssätt: låsning, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6 mm, Antal enskilda skyltar: 250, textfältets höjd: 6 mm, textfältets bredd: 6,1 mm

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1007222       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2113        |
| Produktnyckel                          | BG2113        |
| GTIN                                   | 4017918012830 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4,59 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,411 g       |
| Tullnummer                             | 39207380      |
| Ursprungsland                          | DE            |

## Tekniska data

## Anmärkning

|         |                |
|---------|----------------|
| Allmänt | CMS kan märkas |
|---------|----------------|

## Artikelegenskaper

|         |      |
|---------|------|
| Delning | 6 mm |
|---------|------|

## Märkning

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Antal enskilda skyltar | 250 |
| Antal skyltar per rad  | 10  |

## Mått

|         |        |
|---------|--------|
| Bredd   | 6,1 mm |
| Höjd    | 6 mm   |
| Djup    | 0,3 mm |
| Delning | 6 mm   |

## Textfält

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Textfältets bredd | 6,1 mm |
| Textfältets höjd  | 6 mm   |

## Materialuppgifter

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Färg     | vit (RAL 9010)  |
| Material | cellulosaacetat |

## Miljö- och livslängdsvillkor

## Omgivningsförhållanden

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                                        | -30 °C ... 125 °C                                                      |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                  |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet                                          | 2 År                                                                   |

## Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

## Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | låsning |
|----------------|---------|

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1007222>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

1007222

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1007222>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)