

# US-EMLF (104X70) BU - Etikett

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014296>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Etikett, Kort, blå, utan text, kan märkas med: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2. 0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringsätt: limning, Antal enskilda skyltar: 2, textfältets höjd: 70 mm, textfältets bredd: 104 mm



## Fördelar

- Kombiskyltar som klistras upp
- Lämpliga för användning inomhus och utomhus
- Skyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010
- Hög vidhäftningsförmåga
- I kombination med högvärdiga färgband får man en beständig märkning, även för tuffa miljöer
- De förstansade skyltarna kan enkelt separeras

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1014296       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2419        |
| Produktnyckel                          | BG2419        |
| GTIN                                   | 4046356786683 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,17 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,04 g        |
| Tullnummer                             | 39199080      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# US-EMLF (104X70) BU - Etikett

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014296>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Produkttyp        | Apparatmärkning |
| Användningsområde | Kombiskyltar    |
| Konstruktion      | Rektangel       |

### Märkning

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Antal enskilda skyltar | 2                                                |
| Identifieringsteknik   | Termoskrivare för mattor och kort, UV-LED-teknik |

### Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | limning |
|----------------|---------|

### Materialuppgifter

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Styrka folie         | 60 µm          |
| Styrka klister       | 25 µm          |
| Klister              | Akrylat        |
| Färg                 | blå (RAL 5015) |
| Material             | PVC            |
| Materialets innehåll | silikonfritt   |

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 60 °C                                                                |
| Omgivningstemperatur (montering)                       | > 10 °C                                                                         |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 22 °C                                                                           |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 % ... 55 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet                                          | 2 År                                                                            |

### Mått

|       |         |
|-------|---------|
| Bredd | 104 mm  |
| Höjd  | 70 mm   |
| Djup  | 0,07 mm |

#### Textfält

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Textfältets bredd | 104 mm |
| Textfältets höjd  | 70 mm  |

### Standarder och bestämmelser

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------|-----------------------------|

# US-EMLF (104X70) BU - Etikett

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014296>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# US-EMLF (104X70) BU - Etikett

1014296

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1014296>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)