

# ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Märkbandsremsa




1050017:0051

E-nummer: 2942506

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017:0051>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 51 ... 60, vit, för plintbredd: 5,2 mm, monteringsätt: låsning

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1050017:0051  |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | BG2122        |
| Produktnyckel                          | BG2122        |
| GTIN                                   | 4017918194901 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1,33 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1,33 g        |
| Tullnummer                             | 49119900      |
| Ursprungsland                          | DE            |

1050017:0051

E-nummer: 2942506

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017:0051>

## Tekniska data

## Artikelegenskaper

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Produkttyp | Märkt plintmärkning |
| Delning    | 5,2 mm              |

## Märkning

|          |           |
|----------|-----------|
| märkning | 51 ... 60 |
|----------|-----------|

## Montering

|                |         |
|----------------|---------|
| Monteringssätt | låsning |
|----------------|---------|

## Materialuppgifter

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Färg                           | vit (RAL 9010)            |
| Material                       | PA                        |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2                        |
| Materialets innehåll           | silikon- och halogenfritt |

## Miljö- och livslängdsvillkor

## Kontroll gällande lackföroreningar

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat                                                       | Godkänd i test       |

## Reptest för bestämning av reptåligheten

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation | (i enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav              | ≥ 5 N                                   |
| Resultat          | Godkänd i test                          |

## Tejptest

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat          | Godkänd i test                       |

## UV-beständig

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)       |
| Resultat          | Godkänd i test                               |
| Provtid           | 96 h                                         |
| Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |

## Temperaturlagring

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat          | Godkänd i test                          |
| Tillvägagångssätt | Test Bb                                 |
| Varaktighet       | 96 h                                    |

# ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Märkbandsremsa



1050017:0051

E-nummer: 2942506

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017:0051>

|                |        |
|----------------|--------|
| Testtemperatur | 120 °C |
|----------------|--------|

## Märkningarnas beständighet mot avtorkning

|                                             |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Provspecifikation                           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) |
| Isopropanol<br>[CAS-nr 67-63-0]             | Godkänd i test                                                                        |
| n-hexan<br>[CAS-nr 110-54-3]                | Godkänd i test                                                                        |
| Vatten + tvättbensin<br>[CAS-nr 64742-82-1] | Godkänd i test                                                                        |

## Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat          | Godkänd i test           |
| Tillvägagångssätt | Metod B                  |
| Cykler            | 2                        |

## Kontroll gällande saltdimma

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat          | Godkänd i test                                |
| Provtid           | 96 h                                          |

## Omgivningsförhållanden

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperatur                                        | -40 °C ... 100 °C                                                      |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C                                                                  |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)      | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Lagertålighet                                          | 2 År                                                                   |

## Mått

|         |         |
|---------|---------|
| Bredd   | 5,15 mm |
| Höjd    | 10,5 mm |
| Djup    | 4,20 mm |
| Delning | 5,2 mm  |

## Textfält

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Textfältets bredd | 5,15 mm  |
| Textfältets höjd  | 10,50 mm |

## Standarder och bestämmelser

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Vattenfast | DIN 30646<br>DIN VDE 0611 |
|------------|---------------------------|

# ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Märkbandsremsa



1050017:0051

E-nummer: 2942506

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1050017:0051>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)