

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Skylt för plintar




1053014:0071

E-nummer: 2943108

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053014:0071>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Märkband, 10 delar, märkt på längden med löpande tal: 71 ... 80, vit, för plintbredd: 10,2 mm, monteringsätt: låsning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1053014:0071
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2122
Produktnyckel	BG2122
GTIN	4017918194567
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,46 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,46 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	DE

1053014:0071

E-nummer: 2943108

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053014:0071>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	10,2 mm

Märkning

märkning	71 ... 80
----------	-----------

Montering

Monteringssätt	låsning
----------------	---------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Kontroll gällande lackföroreningar

Kontroll avseende lackföroreningar (överensstämmande med LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultat	Godkänd i test

Reptest för bestämning av reptåligheten

Provspecifikation	(i enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023
Krav	≥ 5 N
Resultat	Godkänd i test

Tejptest

Provspecifikation	DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet)
Resultat	Godkänd i test
Provtid	96 h
Tillvägagångssätt	Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa

Temperaturlagring

Provspecifikation	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Test Bb
Varaktighet	96 h

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Skilt för plintar



1053014:0071

E-nummer: 2943108

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053014:0071>

Testtemperatur	120 °C
----------------	--------

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0]	Godkänd i test
n-hexan [CAS-nr 110-54-3]	Godkänd i test
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1]	Godkänd i test

Test i kondensvatten-växeklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär

Provspecifikation	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultat	Godkänd i test
Tillvägagångssätt	Metod B
Cykler	2

Kontroll gällande saltdimma

Provspecifikation	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultat	Godkänd i test

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas)
Lagertålighet	2 År

Mått

Bredd	10,15 mm
Höjd	10,5 mm
Djup	4,20 mm
Delning	10,2 mm

Textfält

Textfältets bredd	10,15 mm
Textfältets höjd	10,50 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Skylt för plintar



1053014:0071

E-nummer: 2943108

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1053014:0071>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com