

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Crimptång



1212066

E-nummer: 1660287

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212066>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Crimptång för oisolerade CU-rörkabelskor (DIN 46235), 10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>, HEX-Crimp

## Fördelar

- CRIMPFOX-RC 10 och ...RCT 25-1 avrundar programmet med presstänger för oisolerade kabelskor och isolerade rörkabelskor
- Alla tänger med denna konstruktion minskar kraften vid crimpning med 25 %

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1212066       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | BH3133        |
| Produktnyckel                          | BH3133        |
| GTIN                                   | 4046356454063 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 661,6 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 661,6 g       |
| Tullnummer                             | 82032000      |
| Ursprungsland                          | SE            |

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Crimptång

1212066

E-nummer: 1660287

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212066>



## Tekniska data

### Anmärkning

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

### Artikelegenskaper

|                 |                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp      | Crimpverktyg                                                                                        |
| Crimpning       | HEX-crimp                                                                                           |
| Produktegenskap | Crimpning av standardiserade anslutningar enligt DIN 46235<br>Upp till 25 % lägre manövreringskraft |

#### Crimpställe 1

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Area max.     | 10 mm <sup>2</sup> |
| AWG max       | 8                  |
| Ytterdiameter | 7,00 mm            |
| Innerdiameter | 4,50 mm            |

#### Crimpställe 2

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Area max.     | 16 mm <sup>2</sup> |
| AWG max       | 6                  |
| Ytterdiameter | 8,50 mm            |
| Innerdiameter | 5,50 mm            |

#### Crimpställe 3

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Area max.     | 25 mm <sup>2</sup> |
| AWG max       | 4                  |
| Ytterdiameter | 10,00 mm           |
| Innerdiameter | 7,00 mm            |

### Anslutningsdata

#### Ledaranslutning

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Areaområde metriskt | 10 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup> |
| Areaområde AWG      | 7 ... 2/0                                 |

### Mått

|       |        |
|-------|--------|
| Bredd | 25 mm  |
| Höjd  | 68 mm  |
| Längd | 256 mm |

### Materialuppgifter

|      |       |
|------|-------|
| Färg | svart |
|------|-------|

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Crimptång

1212066

E-nummer: 1660287

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212066>



## Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212066>



**EAC**

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Crimptång

1212066

E-nummer: 1660287

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212066>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-RCT 25-1 - Crimptång



1212066

E-nummer: 1660287

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212066>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

Ej tillämplig, EEE), får inte användas i EEE

### EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)

Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)