

TSD 25 SAC - Momentskruvdragare



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212315>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Vridmomentskruvmejsel, med förinställt vridmoment på 2,5 Nm och 4 mm sexkantsdrev för kabelhuvens låsmutter

Fördelar

- Momentskruvmejsel TSD ... SAC med olika förinställda vridmoment från 0,2 Nm ... 2,5 Nm
- För momentskruvdragarna TSD-M... kan vridmomentet ställas in individuellt
- På TSD-M...-adaptorn kan olika tillbehör monteras
- Olika tillbehör SAC ... för olika tillämpningar

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212315
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH314A
Produktnyckel	BH314A
GTIN	4046356455596
Vikt per styck (inklusive förpackning)	101,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	100 g
Tullnummer	82054000
Ursprungsland	CZ

TSD 25 SAC - Momentskruvdragare



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212315>

Tekniska data

Anmärkning

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Information om California Prop. 65 finns i tillverkardeklarationen under fliken "Nedladdningar"

Artikelegenskaper

Produkttyp

Momentverktyg

Konstruktion

Sexkant SW4

Anslutningsdata

Vridmomentsområde

2,5 Nm ... 2,5 Nm

Uttag

Yttre sexkant

Mått

Bredd

37 mm

klingbredd

0 mm

klinghöjd

100 mm

Längd

205 mm

klingtjocklek

0 mm

Materialuppgifter

Färg

svart

TSD 25 SAC - Momentskruvdragare



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212315>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212315>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

TSD 25 SAC - Momentskruvdragare



1212315

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212315>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

ETIM

ETIM 9.0	EC002132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

1212315

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212315>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com