

CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Crimpinsats



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212319>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Insats (par), för CRIMPFOX-C120, för rörkabelskor i koppar 10 + 70 mm², WM-crimp

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1212319
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	BH313Z
Produktnyckel	BH313Z
GTIN	4046356454650
Vikt per styck (inklusive förpackning)	135,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	135,8 g
Tullnummer	82079091
Ursprungsland	DE

CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Crimpinsats



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212319>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Insats
Crimping	HEX-crimp
Produktegenskap	Reservinsats för den universella crimptången CRIMPFOX-C120
Area min.	10 mm ²
Area max.	70 mm ²
AWG min	7
AWG max	2/0

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Areaområde metriskt	10 mm ² ... 70 mm ²
---------------------	---

Materialuppgifter

Färg	svart
------	-------

CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Crimpinsats



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212319>

Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212319>



EAC

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Crimpinsats



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212319>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	21043892
ECLASS-13.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE - Crimpinsats



1212319

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212319>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com