

# CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE - Crimpinsats



1212333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212333>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Insats (underdel), för CRIMPFOX-C120, för oisolerade kabelskor (DIN 46234) 6 + 50 mm<sup>2</sup>, indent-crimp

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1212333       |
| Antal/förp.                            | 1 Styck       |
| Minsta beställningsantal               | 1 Styck       |
| Försäljningskod                        | BH313Z        |
| Produktnyckel                          | BH313Z        |
| GTIN                                   | 4046356454797 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 75,3 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 75,3 g        |
| Tullnummer                             | 82079091      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE - Crimpinsats



1212333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212333>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Produkttyp      | Insats                                                     |
| Crimping        | Indent-crimp                                               |
| Produktegenskap | Reservinsats för den universella crimptången CRIMPFOX-C120 |

### Anslutningsdata

#### Ledaranslutning

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Areaområde metriskt | 6 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup> |
|---------------------|------------------------------------------|

### Materialuppgifter

|      |       |
|------|-------|
| Färg | svart |
|------|-------|

# CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE - Crimpinsats



1212333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212333>

## Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212333>



**EAC**

Godkännande-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE - Crimpinsats



1212333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212333>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 21043892 |
| ECLASS-15.0 | 21043892 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011822 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE - Crimpinsats



1212333

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1212333>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)