

BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Skylt för plintar



1400052:0071

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400052:0071>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



BNB-märkband, 10 delar, delbar, märkt på längden med löpande tal: 71 ... 80, vit, för plintbredd: 7,5 mm, monteringsätt: jacka

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1400052:0071
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2122
Produktnyckel	BG2122
GTIN	4017918552695
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,53 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,48 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Skylt för plintar



1400052:0071

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400052:0071>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Märkt plintmärkning
Delning	7,5 mm

Märkning

märkning	71 ... 80
----------	-----------

Montering

Monteringssätt	jacka
----------------	-------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Material	PA
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

UV-beständig

Provspecifikation	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet)
-------------------	--

Märkningarnas beständighet mot avtorkning

Provspecifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar)

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Delning	7,5 mm
---------	--------

Textfält

Textfältets bredd	6,00 mm
Textfältets höjd	4,00 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Skylt för plintar



1400052:0071

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400052:0071>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com