

BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Skylt för plintar



1400201:0001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400201:0001>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



BNB-märkband, 10 delar, delbar, märkt på längden med löpande tal: 1 ... 10, vit, monteringsätt: jacka

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1400201:0001
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	BG2122
Produktnyckel	BG2122
GTIN	4017918553623
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,44 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,4 g
Tullnummer	49119900
Ursprungsland	PL

BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Skylt för plintar



1400201:0001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400201:0001>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Klemmenmarker
Märkning	
märkning	1 ... 10

Montering

Monteringssätt	jacka
----------------	-------

Materialuppgifter

Färg	vit (RAL 9010)
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-40 °C ... 100 °C
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)	23 °C
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport)	50 %

Mått

Bredd	4 mm
Höjd	4 mm

Textfält

Textfältets bredd	4,00 mm
Textfältets höjd	4,00 mm

Standarder och bestämmelser

Vattenfast	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------	-----------------------------

BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Skylt för plintar



1400201:0001

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1400201:0001>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com