

SACB-C-H180-10/3-M8 - Stamkabelhuv



1516412

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516412>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Stamkabelhuv, användning: Givarbox, anslutningstyp: M8-hona, antal kortplatser: 10, kodning: A, kontaktanslutning: enkelt, statusindikering: nej; stamkabelanslutning: Jackbar skruvanslutning 180°

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1516412
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF3BCG
Produktnyckel	AF3BCG
GTIN	4017918967314
Vikt per styck (inklusive förpackning)	49,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	49 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Tekniska data

Anmärkning

Anvisningar till dokumentationen	För detaljer om krets-kortsanslutningen som används, se tekniska data för artikeln MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204
Montageanvisning	OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrfter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t. ex. med hjälp av buntband.

Artikelegenskaper

Produkttyp	Stamkabelhuv
Användning	Givarbox
Antal kortplatser	10
Kodning	A
LED	nej

Elektriska egenskaper

Märkspänning U_N	120 V AC
	120 V DC
Märkström totalt	8 A
Strömbelastningsförmåga per krets max.	2 A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	2 A

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutning givare/ställdon	M8-hona
Anslutningstyp	Jackbar skruvanslutning
Anslutningsarea Signalledning flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea Spänningsförsörjning flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Anslutningsarea AWG Signalledning flexibel	26 ... 16
Anslutningsarea AWG Spänningsförsörjning flexibel	26 ... 16
Avisoleringslängd Signalledning	7 mm
Mantelns avisoleringslängd	60 mm (Stamkabel)
Åtdragningsmoment skruv	1 Nm

Anslutning

Kontakt/pol = ledarfärg eller anslutning	1 / 4 (A) = 1 / 4
	2 / 4 (A) = 2 / 4
	3 / 4 (A) = 3 / 4
	4 / 4 (A) = 4 / 4
	5 / 4 (A) = 5 / 4
	6 / 4 (A) = 6 / 4
	7 / 4 (A) = 7 / 4

SACB-C-H180-10/3-M8 - Stamkabelhuv



1516412

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516412>

	8 / 4 (A) = 8 / 4
	9 / 4 (A) = 9 / 4
	10 / 4 (A) = 10 / 4
	1-10 / 1 (+24 V) = U _N
	1-10 / 3 (0 V) = 0 V

Signalering

Statusindikering finns	nej
------------------------	-----

Mått

Bredd	30 mm
Höjd	24 mm
Längd	74 mm

Materialuppgifter

Material Kåpa	PBT
Material kontakt stamkabelsida	Cu-legering
Material kontaktinsats stamkabelsida	PA
Material kontaktyta stamkabelsida	förgylld

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	7 mm ... 12 mm
Anslutningstyp	Jackbar skruvanslutning

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Skyddsklass	IP65
	IP67
Drifttemperatur	-30 °C ... 80 °C

1516412

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1516412>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
--	-----------------------------