

RC-Z2439 - Kabelklämstycke och skärmadapter



1604519

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604519>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelklämstycke och skärmadapter, skärmad: ja, ledarbuntdiameter: 5,2 mm, kabeldiametrar: 5,5 mm ... 6,5 mm, serie: NC, RC

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1604519
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod	ABRAAZ
Produktnyckel	ABRAFU
GTIN	4046356249706
Vikt per styck (inklusive förpackning)	9,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	4,2 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

RC-Z2439 - Kabelklämstycke och skärmadapter



1604519

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604519>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelklämstycke
Serie	NC
	RC
Typ av förskruvning	EMC
Skärmad	ja

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	5,5 mm ... 6,5 mm
------------------------	-------------------

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	EMC
---------------------	-----

RC-Z2439 - Kabelklämstycke och skärmadapter



1604519

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604519>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE
---	---

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com