

HC-B 16-SML-67/O2M25 - Kapsling

1604785

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604785>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



HEAVYCON sockelhus B16, med längsbygel, höjd 67 mm, med rör 2xM25

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1604785
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	AF7AAC
Produktnyckel	AF7AAC
GTIN	4017918882044
Vikt per styck (inklusive förpackning)	341,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	341,7 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 16-SML-67/O2M25 - Kapsling

1604785

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604785>



Tekniska data


Anmärkning

Allmänt	för kontaktinsatser HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
---------	---

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kåpa med bygellås
Kapslingstyp	Sockelhus
Användning	Standard
Konstruktion	B16
Antal kabelutgångar	2
Typ av förskruvning	2x M25
Skärmad	nej
Kabelanslutning	på sidan
Pg-genomföring	utan

Mått

Måttskiss	
Bredd	57 mm
Höjd	67 mm
Längd	117 mm

Materialuppgifter

Material, packning	NBR
Kåpans material	Aluminiumpressgjutning
Material kåpans yta	pulvriserad yta, grå
Material, låsbygel	Rostfritt stål, grepp: PA

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	2x M25
Låstyp	Bygel

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-SML-67/O2M25 - Kapsling


1604785

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604785>



Ritningar

Måttskiss



Måttskiss

HC-B 16-SML-67/O2M25 - Kapsling

1604785

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604785>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 16-SML-67/O2M25 - Kapsling

1604785

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1604785>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com