

# UC-Z2344 - Fast tätningssring

1606837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606837>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Fast tätningssring, kabeldiametrar: 8 mm ... 9,5 mm, serie: UC

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1606837       |
| Antal/förp.                            | 500 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | ABRABZ        |
| Produktnyckel                          | ABRAIT        |
| GTIN                                   | 4046356262224 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,12 g        |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 6,12 g        |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | DE            |

# UC-Z2344 - Fast tättningsring

1606837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606837>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|            |          |
|------------|----------|
| Produkttyp | Packning |
| Serie      | UC       |

### Materialuppgifter

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Material, packning             | FPM |
| Material tättnings- och O-ring | FPM |

### Kabel/ledare

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Ledarens ytterdiameter | 8 mm ... 9,5 mm |
|------------------------|-----------------|

# UC-Z2344 - Fast tättningsring

1606837

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1606837>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ej tillämplig, (EEE), får inte användas i EEE |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)