

RF-12P1N8AW400 - Apparatkontakt framsida



1607803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607803>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Apparatkontakt framsida, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 12, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, 4x Ø 2,7 mm, skärmad: ja, poltal: 12, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: RF



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1607803
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Information	Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Produktnyckel	ABRAFL
GTIN	4046356267977
Vikt per styck (inklusive förpackning)	3,45 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	3,45 g
Ursprungsland	DE

RF-12P1N8AW400 - Apparatkontakt framsida



1607803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607803>

Tekniska data

Anmärkning

Anvisning vid beställning:	Crimpkontakter Ø 1 mm beställs separat
----------------------------	--

Artikelegenskaper

Produkttyp	Cirkulära kontakter (apparatsidan)
Serie	RF
Användning	Feedback, signal
	Signal
Poltal	12
Anslutning	12
Skärmad	ja
Kodning	N
Typ av gänga	M23

Materialuppgifter

Material, packning	FPM
Kapslingsmaterial	Vriddelar: koppar-zink-legering (CuZn), gjutgodsdelar: zink (GD-Zn)
Isolationshöljesmaterial	PA 6.6
Material tättnings- och O-ring	FPM

Elektriska egenskaper

Kontakt

Kontaktdiameter	1 mm
Märkström I_N	8 A
Märkspänning U_N	150 V
Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	3
Dimensionerad stötspänning	2,5 kV

Anslutningsdata

Ledaranslutning

Anslutningstyp	Crimpanslutning
Typ av kontakt	Stift

Kontakt

Konstruktion	rak
Rotationsriktning	standard

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

RF-12P1N8AW400 - Apparatkontakt framsida


1607803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607803>




Kapslingsklass	IP67
Drifttemperatur	-20 °C ... 125 °C
Höjdläge	2000 m

Ritningar



Schematisk ritning



1607803

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1607803>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com