

HC-D 25-FL-DI - Planpackning

1679595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1679595>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Extra flänstätning, för HEAVYCON genomföringshus med utförande: D25, självhäftande, färg: svart

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1679595
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7AAZ
Produktnyckel	AF7AAZ
GTIN	4017918163556
Vikt per styck (inklusive förpackning)	4,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,28 g
Tullnummer	40169300
Ursprungsland	DE

HC-D 25-FL-DI - Planpackning

1679595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1679595>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Packning
------------	----------

Materialuppgifter

Material	NBR
----------	-----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C
-----------------	-------------------

HC-D 25-FL-DI - Planpackning

1679595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1679595>



Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401601
-------------	----------

HC-D 25-FL-DI - Planpackning

1679595

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1679595>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com