

# KGG-MSTB 2,5/ 7 - Kabelkapsling

1803918

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1803918>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelhus, artikelserie: KGG-MSTB 2,5, bredd: 19 mm

## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 1803918       |
| Antal/förp.                            | 10 Styck      |
| Minsta beställningsantal               | 10 Styck      |
| Försäljningskod                        | AAHZDC        |
| Produktnyckel                          | AAHZDC        |
| GTIN                                   | 4017918046064 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,02 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9,8 g         |
| Tullnummer                             | 85389099      |
| Ursprungsland                          | PL            |

# KGG-MSTB 2,5/ 7 - Kabelkapsling

1803918

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1803918>



## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|               |              |
|---------------|--------------|
| Produkttyp    | Kabelhus     |
| Produktfamilj | KGG-MSTB 2,5 |
| Poltal        | 7            |
| Delning       | 0 mm         |

### Montering

#### Kabelbygel

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Åtdragningsmoment | 0,2 Nm |
|-------------------|--------|

### Materialuppgifter

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB  |
| Isolationsmaterial             | ABS |
| Isolationsgrupp                | I   |
| CTI enligt IEC 60112           | 600 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB  |

### Mått

|         |       |
|---------|-------|
| Bredd   | 19 mm |
| Höjd    | 37 mm |
| Delning | -     |

### Anmärkning

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Allmänt | COMBICON-anslutningskontakt beställs separat |
|---------|----------------------------------------------|

# KGG-MSTB 2,5/ 7 - Kabelkapsling

1803918

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1803918>



## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460402 |
| ECLASS-15.0 | 27460402 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# KGG-MSTB 2,5/ 7 - Kabelkapsling

1803918

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1803918>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

### EF3.0 Klimatförändringar

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,07 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)