

KGG-PC 4/ 3-F - Kabelkapsling

1837324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1837324>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelhus, artikelserie: KGG-PC 4/...-F

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	1837324
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AAHZDG
Produktnyckel	AAHZDG
GTIN	4017918111335
Vikt per styck (inklusive förpackning)	16,7 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,85 g
Tullnummer	85389099
Ursprungsland	PL

KGG-PC 4/ 3-F - Kabelkapsling

1837324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1837324>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelhus
Produktfamilj	KGG-PC 4/...-F
Poltal	3
Delning	0 mm

Materialuppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Isolationsmaterial	ABS
Isolationsgrupp	I
CTI enligt IEC 60112	600
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB

Mått

Delning	-
---------	---

KGG-PC 4/ 3-F - Kabelkapsling

1837324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1837324>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-15.0	27460402

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-PC 4/ 3-F - Kabelkapsling

1837324

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1837324>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com