

# FLKMS-MR 50/M - Anslutningsmodul



2287708

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2287708>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Anslutningsmodul

## Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2287708
Antal/förp.	1 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK218A
Produktnyckel	DK218A
GTIN	4017918056506
Vikt per styck (inklusive förpackning)	309,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	237,36 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen.

# FLKMS-MR 50/M - Anslutningsmodul



2287708

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2287708>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

Produkttyp	Anslutningsmodul
Produktfamilj	VARIOFACE

### Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------

### Anmärkning

Drifanvisning	Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
---------------	---

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

### EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2026 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)