

MPB 18/1-12 - Kablagebrygga

2748593

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2748593>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kablagebrygga för moduler med anslutningsraster 17,5 mm, 1-fasig, 12-polig

Fördelar

- I kombination med andra apparater i normcentralen, som jordfelsbrytare och automatsäkringar
- Praktiskt kablage av alla vanliga applikationer
- För kombinationer av grov- och mellanskydd

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2748593
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	CL132Z
Produktnyckel	CL132Z
GTIN	4017918062569
Vikt per styck (inklusive förpackning)	60,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	60,2 g
Tullnummer	85369095
Ursprungsland	DE

MPB 18/1-12 - Kablagebrygga

2748593

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2748593>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Brygga
Konstruktion	Kambrygga
Pötag	12

Elektriska egenskaper

Antal fasor	1
Märkström I_N	100 A

Mått

Höjd	215,4 mm
------	----------

Materialuppgifter

Färg	grå (RAL 7042)
	kopparfärgad
Kåpans material	Plast
Material, kontakt	E-Cu 58

MPB 18/1-12 - Kablagebrygga

2748593

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2748593>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

ETIM

ETIM 9.0	EC000215
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com