

ST-OV3- 24DC/ 60DC/3 - Solid-State-relä



2903228

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903228>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Jackbar effektoptokopplare, med ljusindikering och skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 24 V DC, utgång: 12-60 V DC/max. 3 A, jackbar på grundplintblock

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	2903228
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	1 Styck
Försäljningskod	DK61B1
Produktnyckel	DK61B1
Katalogsida	Sida 92 (IF-2005)
GTIN	4017918079000
Vikt per styck (inklusive förpackning)	54,2 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	54,2 g
Tullnummer	85364190
Ursprungsland	DE

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Enkel optokopplare
Status för dataunderhåll	
Datum för senaste dataunderhåll	19.03.2025

Elektriska egenskaper

Isolationsspänning (Ingång/utgång)	2,5 kV AC (Ingång/utgång)
------------------------------------	---------------------------

Ingångsdata

Ingångsmärkspänning U_N	24 V DC
Ingångsspänningsområde enligt U_N	0,8 ... 1,2
Ingångsspänningsområde	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Gränsvärde "0"-signal beroende på U_N	$\leq 0,4$
Gränsvärde "1"-signal beroende på U_N	$\geq 0,8$
Typisk ingångsström vid U_N	7 mA
Typisk inkopplingstid	20 μ s
Frånkopplingstid typisk	200 μ s
Överföringsfrekvens	500 Hz

Utgångsdata

Typ av digital utgång	elektronisk
Utgångsspänningsområde	12 V DC ... 60 V DC
Max. kontinuerlig ström	3 A (se deratingkurva)
Stötström	5 A (t = 1 s)
Toppspanning	70 V DC (Kollektor-emitter spärrspänning)
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström	1,2 V
Utgångskoppling	2-ledare, ojordad
Skyddskoppling	Polaritetsskydd; polskyddsdiod
	Överspänningsskydd

Mått

Bredd	20,8 mm
Höjd	33 mm
Djup	66,5 mm

Materialuppgifter

Färg	grön (RAL 6021)
------	-----------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden	
Drifttemperatur	-20 °C ... 60 °C

ST-OV3- 24DC/ 60DC/3 - Solid-State-relä



2903228

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903228>

Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-20 °C ... 70 °C
--	------------------

Standarder och bestämmelser


Normer/föreskrifter	IEC 60664
	IEC 60664A
	DIN VDE 0110

Montering

Montageriktning	valfri
-----------------	--------

Ritningar

Diagram



- ① In rows with zero spacing
- ② stand-alone device


ST-OV3- 24DC/ 60DC/3 - Solid-State-relä

2903228

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903228>



Kopplingsschema




ST-OV3- 24DC/ 60DC/3 - Solid-State-relä

2903228

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903228>



Kopplingsschema



ST-OV3- 24DC/ 60DC/3 - Solid-State-relä

2903228

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903228>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903228>



EAC

Godkännande-ID: RU*C-DE.*08.B.00010

ST-OV3- 24DC/ 60DC/3 - Solid-State-relä

2903228

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/2903228>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Hexahydromethylphthalic anhydride(CAS-nummer: Ej tillämplig)
	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	b5ae0fd8-4c90-40e2-9ad3-01f00b540488